

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60061-1:1999/A1:1999
01-julij-1999

**Vznožki in okovi sijalk skupaj s kalibri za nadzorovanje izmenljivosti in varnosti –
1. del: Vznožki sijalk**

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps

Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle der Austauschbarkeit und Sicherheit -- Teil 1: Lampensockel

ITEH STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité -- Partie 1: Culots de lampes

SIST EN 60061-1:1999/A1:1999

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist-en-60061-1-1999-a1-1999>

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60061-1:1993/A1:1995

ICS:

29.140.10 Grla in držala žarnic Lamp caps and holders

SIST EN 60061-1:1999/A1:1999 en

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST EN 60061-1:1999/A1:1999](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/956d6aea-5fb6-435c-aaf0-6e3713003815/sist-en-60061-1-1999-a1-1999>

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 60061-1/A1

January 1995

UDC 621.316.58.032.8:621.753.3
ICS 29.140.10

Descriptors: Lighting equipment, lamp cap, interchangeability, safety

English version

**Lamp caps and holders together with gauges for the control
of interchangeability and safety**

**Part 1: Lamp caps
(IEC 61-1P:1994)**

Culots de lampes et douilles ainsi que
calibres pour le contrôle de
l'interchangeabilité et de la sécurité
Première partie: Culots de lampes
(CEI 61-1P:1994)

Lampensockel und -fassungen sowie
Lehren zur Kontrolle der
Austauschbarkeit und Sicherheit
Teil 1: Lampensockel
(IEC 61-1P:1994)

**ITEN STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

[SIST EN 60061-1:1999/A1:1999](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/956d6aea-5fb6-435c-aaf0-6e3713003815/sist-en-60061-1-1999-a1-1999>

This amendment A1 modifies the European Standard EN 60061-1:1993; it was approved by CENELEC on 1994-12-06. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

Foreword

The text of the 14th supplement (IEC 61-1P:1994) to the International Standard IEC 61-1:1969, prepared by SC 34B, Lamp caps and holders, of IEC TC 34, Lamps and related equipment, was submitted to the Unique Acceptance Procedure and was approved by CENELEC as amendment A1 to EN 60061:1993 on 1994-12-06 without any modification.

The following dates were fixed:

- latest date by which the amendment has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement (dop) 1995-12-01
- latest date by which the national standards conflicting with the amendment have to be withdrawn (dow) 1995-12-01

For products which have complied with EN 60061-1:1993 before 1995-12-01, as shown by the manufacturer or by a certification body, this previous standard may continue to apply for production until 2000-12-01.

iTeh STANDARD PREVIEW

Endorsement notice
(standards.iteh.ai)

The text of the 14th supplement (IEC 61-1P:1994) to the International Standard IEC 61-1:1969 was approved by CENELEC as an amendment to the European Standard without any modification.
standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/956d6aea-5fb6-435c-aaf0-6e3713003815/sist-en-60061-1-1999-a1-1999

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
61-1P

1994-02

Quatorzième complément à la Publication 61-1 (1969)

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité**

Première partie:
Culots de lampes

Fourteenth supplement to Publication 61-1 (1969)

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety**

Part 1:
Lamp caps

iTeh STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)

*The sheets contained in this supplement are to be
inserted in Publication 61-1 (1969).*

SIST EN 60061-1:1999/A1:1999

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/956d6aea-5fb6-435c-aaf0-6e3713003815/sist-en-60061-1-1999-a1-1999>

© CEI 1994 Droits de reproduction réservés — Copyright – all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse



CODE PRIX
PRICE CODE

S

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

SIST EN 60061-1:1999/A1:1999
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/956d6aea-5fb6-435c-aaf0-6e3713003815/sist-en-60061-1-1999-a1-1999>

**INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION
DES NOUVELLES PAGES ET
FEUILLES DE NORMES
DANS LA PUBLICATION 61-1 DE LA CEI**

1. Retirer la page de titre existante, le sommaire par désignation existant (pages I et II) et les pages 1, 2 et 3 existantes, et insérer la nouvelle page de titre, le nouveau sommaire par désignation (pages 1/2 et 2/2) et les nouvelles pages 1, 2 et 3.
2. Retirer la feuille existante 7004-47A-1.
3. Retirer les feuilles existantes 7004-11B-7 (pages 2/3 et 3/3 seulement), 7004-15-2 (page 1/1), 7004-19-1 (page 2/2 seulement), 7004-22-5, 7004-32-1 (page 2/2 seulement), 7004-59-4 (page 1/2 seulement), 7004-64-1 (pages 1/3, 2/3 et 3/3), 7004-78-1 (page 3/4 seulement), 7004-84-1 (pages 1/3, 2/3 et 3/3), 7004-85-1 (pages 1/2 et 2/2), 7004-91-2 et les remplacer par les nouvelles feuilles 7004-11B-7 (pages 2/3 et 3/3), 7004-15-2 (page 1/1), 7004-19-1 (page 2/2), 7004-22-6 (pages 1/2 et 2/2), 7004-32-1 (page 2/2), 7004-59-4 (page 1/2), 7004-64-2 (pages 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4), 7004-78-1 (page 3/4), 7004-84-2 (pages 1/3, 2/3 et 3/3), 7004-85-2 (pages 1/3, 2/3 et 3/3), 7004-91-3 (page 1/1).
4. Insérer les nouvelles feuilles 7004-2-1 (page 1/1), 7004-3-1 (page 1/1), 7004-4-1 (page 1/1), 7004-5-1 (pages 1/2 et 2/2), 7004-7-1 (pages 1/2 et 2/2), 7004-72A-1 (page 1/1), 7004-105-1 (pages 1/2 et 2/2), 7004-106-1 (pages 1/2 et 2/2), 704-108-1 (pages 1/3, 2/3 et 3/3), 7004-109-1 (pages 1/3, 2/3 et 3/3).

**INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES AND STANDARD SHEETS
IN IEC PUBLICATION 61-1**

1. Remove existing title page, existing contents by designation (pages I and II) and existing pages 1, 2 and 3 and insert in their place new title page, new contents by designation (pages 1/2 and 2/2) and new pages 1, 2 and 3.
2. Remove existing sheet 7004-47A-1.
3. Remove existing sheets 7004-11B-7 (pages 2/3 and 3/3 only), 7004-15-2 (page 1/1), 7004-19-1 (page 2/2 only), 7004-22-5, 7004-32-1 (page 2/2 only), 7004-59-4 (page 1/2 only), 7004-64-1 (pages 1/3, 2/3 and 3/3), 7004-78-1 (page 3/4 seulement), 7004-84-1 (pages 1/3, 2/3 and 3/3), 7004-85-1 (pages 1/2 and 2/2), 7004-91-2 and insert in their place new sheets 7004-11B-7 (pages 2/3 and 3/3), 7004-15-2 (page 1/1), 7004-19-1 (page 2/2), 7004-22-6 (pages 1/2 and 2/2), 7004-32-2 (page 2/2), 7004-59-4 (page 1/2), 7004-64-2 (pages 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4), 7004-78-1 (page 3/4), 7004-84-2 (pages 1/3, 2/3 and 3/3), 7004-85-2 (pages 1/3, 2/3 and 3/3), 7004-91-3 (page 1/1).
4. Insert new sheets 7004-2-1 (page 1/1), 7004-3-1 (page 1/1), 7004-4-1 (page 1/1), 7004-5-1 (pages 1/2 and 2/2), 7004-7-1 (pages 1/2 and 2/2), 7004-72A-1 (page 1/1), 7004-105-1 (pages 1/2 and 2/2), 7004-106-1 (pages 1/2 and 2/2), 704-108-1 (pages 1/3, 2/3 and 3/3), 7004-109-1 (pages 1/3, 2/3 and 3/3).

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

SIST EN 60061-1:1999/A1:1999
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/956d6aea-5fb6-435c-aaf0-6e3713003815/sist-en-60061-1-1999-a1-1999>

AVANT-PROPOS

Ce quatorzième complément à la CEI 61-1: 1969 a été établi par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de ce complément est issu des documents suivants:

DIS	Rapports de vote
34B(BC)686	34B(BC)708
34B(BC)688/712	34B(BC)710/726
34B(BC)689/713	34B(BC)711/727
34B(BC)700	34B(BC)722
34B(BC)701	34B(BC)723
34B(BC)720	34B(BC)747
34B(BC)724	34B(BC)744
34B(BC)725	34B(BC)748
34B(BC)737	34B(BC)753
34B(BC)738	34B(BC)754

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce complément.

FOREWORD

This fourteenth supplement to IEC 61-1: 1969 has been prepared by sub-committee 34B: Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this supplement is based on the following documents:

DIS	Reports on voting
34B(CO)686	34B(CO)708
34B(CO)688/712	34B(CO)710/726
34B(CO)689/713	34B(CO)711/727
34B(CO)700	34B(CO)722
34B(CO)701	34B(CO)723
34B(CO)720	34B(CO)747
34B(CO)724	34B(CO)744
34B(CO)725	34B(CO)748
34B(CO)737	34B(CO)753
34B(CO)738	34B(CO)754

Full information on the voting for the approval of this supplement can be found in the reports on voting indicated in the above table.

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

**CEI
IEC
61-1**

Troisième édition
Third edition
1969

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplements:
A(1970), B(1971), C(1972), D(1972), E(1972), F(1975), G(1977)
H(1977), J(1980), K(1983), L(1987), M(1989), N(1992)
et/and P(1994)

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité

Première partie:
Culots de lampes

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety**

Part 1:
Lamp caps

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

SIST EN 60061-1:1999/A1:1999
© CEI 1994 Droits de reproduction réservés — Copyright – all rights reserved
<https://standards.iec.ch/catalog/standards/sist/950d0aeca-5fb0-455c-aaf0>

6-3712003815/it/en/60061-1-1999-a1-1999
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro-
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et
les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST EN 60061-1:1999/A1:1999](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/956d6aea-5fb6-435c-aaf0-6e3713003815/sist-en-60061-1-1999-a1-1999)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/956d6aea-5fb6-435c-aaf0-6e3713003815/sist-en-60061-1-1999-a1-1999>

SOMMAIRE	Pages	CONTENTS	Page
SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION	1	CONTENTS BY DESIGNATION	1
PRÉAMBULE	4	FOREWORD	5
PRÉFACE	4	PREFACE	5
Feuilles		Sheet	
Culots à deux broches G1.27 et GX1.27	7004-2-1	Bi-pin caps G1.27 and GX1.27	7004-2-1
Culots à deux broches G2.54 et BX2.54	7004-3-1	Bi-pin caps G2.54 and GX2.54	7004-3-1
Culots à deux broches G3.17	7004-4-1	Bi-pin caps G3.17	7004-4-1
Culot préfocus PX26d	7004-5-1	Prefocus cap PX26d	7004-5-1
Culots à vis E11	7004-6-1	Screw caps E11	7004-6-1
Culots à vis EY10	7004-7-1	Screw caps EY10	7004-7-1
Culots à baïonnette BAX9s	7004-8-1	Bayonet caps BAX9s	7004-8-1
Culots à baïonnette BAY9s	7004-9-1	Bayonet caps BA Y9s	7004-9-1
Culots à baïonnette B22d	7004-10-6	Bayonet caps B22d	7004-10-6
Culot à baïonnette B22d-3(90°/135°)/25 x 26	7004-10A-2	Bayonet cap B22d-3(90°/135°)/25 x 26	7004-10A-2
Culots à baïonnette B15	7004-11-5	Bayonet caps B15	7004-11-5
Culots à baïonnette BA15	7004-11A-8	Bayonet caps BA15	7004-11A-8
§Culots à baïonnette BAY15d	7004-11B-8	§Bayonet caps BAY15d	7004-11B-8
Culots à baïonnette BAZ15d	7004-11C-2	Bayonet caps BAZ15d	7004-11C-2
Culots à baïonnette BA15s-3	7004-11D-1	Bayonet caps BA15s-3	7004-11D-1
Culots à baïonnette BA20	7004-12-7	Bayonet caps BA20	7004-12-7
Culots à baïonnette pour automobiles BA21-3 (120°)	7004-13-4	Bayonet automobile caps BA21-3 (120°)	7004-13-4
Culots à baïonnette pour automobiles BA9	7004-14-7	Bayonet automobile caps BA9	7004-14-7
§Culot à baïonnette pour automobiles BA7	7004-15-3	§Bayonet automobile cap BA7	7004-15-3
Culot à baïonnette BY22d	7004-17-3	Bayonet cap BY22d	7004-17-3
Culots à baïonnette BAX15d	7004-18-1	Bayonet caps BAX15d	7004-18-1
§Culots à baïonnette BAU15s	7004-19-2	§Bayonet caps BAU15s	7004-19-2
Connecteur des lampes terminées G16d	7004-20-1	Termination on finished lamps G16d	7004-20-1
Culots à vis E27	7004-21-8	Screw caps E27	7004-21-8
Culot à vis E26	7004-21A-1	Screw cap E26	7004-21A-1
Culots à vis E10	7004-22-6	Screw caps E10	7004-22-6
Culots à vis E14	7004-23-6	Screw caps E14	7004-23-6
Culots à vis E40	7004-24-6	Screw caps E40	7004-24-6
Culots à vis E39	7004-24A-1	Screw caps E39	7004-24A-1
Culot à vis E5	7004-25-3	Screw cap E5	7004-25-3
Culot à vis E17/20	7004-26-1	Screw cap E17/20	7004-26-1
Culot à vis E27/51 x 39	7004-27-3	Screw cap E27/51 x 39	7004-27-3
Culot à vis E12	7004-28-1	Screw cap E12	7004-28-1
Culot à vis à double contact E26d	7004-29-1	Double contact screw cap E26d	7004-29-1
Culot à vis préfocus EP10	7004-30-2	Prefocus screw cap EP10	7004-30-2
Culots préfocus P20d	7004-31-1 https://standards.iteh.ae/ctlg/standards/sist/056d6aa5b6-435c-aaf0-6e3713003815/jst-en-60061-1-1999-a1-1999	Prefocus caps P20d	7004-31-1
§Culots préfocus P22d	7004-32-2	§Prefocus caps P22d	7004-32-2
Culots 2G13 sur lampes terminées, lampes fluorescentes en forme de U	7004-33-1	2G13 caps on finished U-shaped fluorescent lamps	7004-33-1
Culot préfocus PX43t. Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées	7004-34-2	Prefocus cap PX43t. Assembly of ring and cap on finished lamps	7004-34-2
Culot préfocus PX13.5s	7004-35-2	Prefocus cap PX13.5s	7004-35-2
Culot préfocus P26s sur lampe terminée	7004-36-1	Prefocus cap P26s on finished lamp	7004-36-1
Culot préfocus PK22s. Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées	7004-37-2	Prefocus caps PKX22s. Assembly of ring and cap on finished lamps	7004-37-2

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ae)

	Feuilles	Sheet	
Culot préfocus P18s. Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées	7004-38-3	Prefocus cap P18s. Assembly of collar and cap on finished lamps	7004-38-3
Culot préfocus P43t-38. Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées	7004-39-5	Prefocus cap P43t-38. Assembly of ring and cap on finished lamps	7004-39-5
Culot préfocus P13.5s	7004-40-2	Prefocus cap P13.5s	7004-40-2
Culot préfocus P38s	7004-41-2	Prefocus cap P38s	7004-41-2
Culot préfocus P46s	7004-41A-2	Prefocus cap P46s	7004-41A-2
Culots préfocus P28s	7004-42-7	Prefocus caps P28s	7004-42-7
Culots préfocus P40s	7004-43-5	Prefocus caps P40s	7004-43-5
Culot préfocus P30s-10.3 assemblage sur lampes terminées	7004-44-3	Prefocus cap P30s-10.3 assembly on finished lamps	7004-44-3
Culots de lampes de projection sur lampes terminées G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7	7004-45-3	Projector lamp caps on finished lamps G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7	7004-45-3
Culot préfocus. Assemblage de la collerette et du culot sur la lampe terminée P14.5s	7004-46-2	Prefocus cap. Assembly of ring and cap on finished lamp P14.5s	7004-46-2
Culot préfocus. Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées PK22s	7004-47-3	Prefocus cap. Assembly of ring and cap on finished lamp PK22s	7004-47-3
Culot préfocus PG22.6.35. Assemblage de la collerette et du culot sur la lampe terminée	7004-48-1	Prefocus cap PG22.6.35. Assembly of collar and cap on finished lamp	7004-48-1
Culots préfocus P36	7004-49-3	Prefocus caps P36	7004-49-3
Culot à deux broches G13	7004-51-7	Bi-pin cap G13	7004-51-7
Culot à deux broches G5	7004-52-5	Bi-pin cap G5	7004-52-5
Culot à deux broches G20	7004-53-2	Bi-pin cap G20	7004-53-2
Culot G10q	7004-54-3	Cap G10q	7004-54-3
Culot à broche Fa6	7004-55-3	Single-pin cap Fa6	7004-55-3
Culot à deux contacts en retrait R17d sur lampes terminées	7004-56-2	Recessed double contact cap R17d on finished lamps	7004-56-2
Culot à broche pour lampes tubulaires à fluorescence Fa8	7004-57-1	Single-pin cap for tubular fluorescent lamps Fa8	7004-57-1
Culot à broche et extrémité de la lampe pour lampes tubulaires Fa4	7004-58-1	Single-pin cap and end of lamp for tubular lamps Fa4	7004-58-1
§Socles de lampe à deux broches G6.35, GX6.35 & GY6.35	7004-59-5	§Bi-pin lamp bases G6.35, GX6.35, & GY6.35	7004-59-5
Socle de lampe à deux broches GZ6.35	7004-59A-2	Bi-pin lamp base GZ6.35	7004-59A-2
Socle à deux broches GZ6.35	7004-59A-3	Bi-pin lamp base GZ6.35	7004-59A-3
Culots pour lampes tubulaires à deux culots S15s et S19s	7004-60-2	S15s and S19s caps for double-capped tubular lamps	7004-60-2
Culot à collet SX6s	7004-61-1	Flanged cap SX6s	7004-61-1
Culot à rainure S5.7s	7004-62-1	Grooved cap S5.7s	7004-62-1
Culot sur lampe terminée G12	7004-63-1	Cap on finished lamps G12	7004-63-1
Culot sur lampe terminée PG12	7004-64-2	Cap on finished lamps PG12	7004-64-2
Culot et socle de lampe à quatre broches GX38q	7004-65-1	Four-pin cap and lamp base GX38q	7004-65-1
Culots préfocus P29t	7004-66-1	Prefocus caps P29t	7004-66-1
Socle de lampe à deux broches GZ4	7004-67-3	Bi-pin lamp base GZ4	7004-67-3
Culot sur lampe terminée GR8	7004-68-2	Cap on finished lamps GR8	7004-68-2
Culot à deux broches G23	7004-69-1	Bi-pin cap G23	7004-69-1
Culot à deux broches G9.5	7004-70-2	Bi-pin cap G9.5	7004-70-2
Culot à deux broches GX9.5	7004-70A-1	Bi-pin cap GX9.5	7004-70A-1
Culot à deux broches GY9.5 & GZ9.5 sur lampes terminées	7004-70B-2	Bi-pin caps GY9.5 & GZ9.5 on finished lamps	7004-70B-2
Socle du cube flash	7004-71-3	Base of flashcube	7004-71-3
Socle de lampe à deux broches G4	7004-72-3	Bi-pin lamp base G4	7004-72-3
Socle de lampe à deux broches GY4	7004-72A-1	Bi-pin lamp base GY4	7004-72A-1
Culot à deux broches G5.3	7004-73-2	Bi-pin cap G5.3	7004-73-2
Socle de lampe à deux broches GX5.3	7004-73A-1	Bi-pin lamp base GX5.3	7004-73A-1

	Feuilles	Sheet
Socle de lampe à deux broches GY5.3	7004-73B-1	
Culot à deux broches GY16	7004-74-2	
Culot et socle à deux broches G22	7004-75-2	
Culots et socle de lampe à deux broches G38	7004-76-1	
Culot sur lampe terminée GR10q	7004-77-1	
Culots sur lampes terminées G24d-1, G24d-2, G24d-3, GY24d-1, GY24d-2, GY24d-3 et §G24q-1, G24q-2, G24q-3*	7004-78-2	
Culot P11.5d	7004-79-1	
Culots pour lampes plafonnier SV7	7004-80-7	
Culots pour lampes plafonnier SV8.5	7004-81-4	
Culot 2G11	7004-82-1	
Culots pour lampes tubulaires à radiation infrarouge SK15s	7004-83-1	
Culot GX10q	7004-84-2	
Culot GY10q	7004-85-2	
Culot à deux broches GX23	7004-86-1	
Culots sur lampes terminées G32, GX32 & GY32	7004-87-2	
Culot préfocus PY43d. Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées	7004-88-2	
Culot préfocus PZ43t. Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées	7004-89-2	
Socle de lampe flash W10.6 x 8.5d	7004-90-2	
Socle de lampe W2.1 x 9.5d	7004-91-3	
Culot à un contact encastré et extrémité de la lampe R7s	7004-92-2	
Culot à un contact encastré et extrémité de la lampe RX7s	7004-92A-3	
Socle de lampe préfocus WP4 x 9d	7004-93-1	
Socle de lampe W2 x 4.6d	7004-94-2	
Culot préfocus P45t-41. Assemblage de la collerette et du culot sur lampes terminées	7004-95-4	
Socle de lampe W3.3 x 10.4d	7004-96-1	
Culot à collet 5 x 4s/4	7004-97-1	
Culots à collet SY4s/7	7004-97A-1	
Culot du magicube type X	7004-98-1	
Culot préfocus et extrémité de la lampe pour lampes pour automobiles X511	7004-99-2	
Connecteur des lampes terminées G16t	7004-100-2	
Culots GRX10q..	7004-101-1	
Culot 2G7	7004-102-1	
Culot 2GX7	7004-103-1	
Socle W3x16d	7004-105-1	
Socle W3x16q	7004-106-1	
Socles de lampe à deux broches GU4	7004-108-1	
Socles de lampe à deux broches GU5.3	7004-109-1	
		iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)
		SIST EN 60061-1:1999/A1:1999 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/056d6ea-5fb6-435c-aaf0-6e3713003815/sist-en-60061-1-1999-a1-1999
		Bi-pin lamp bases GU4
		7004-108-1
		Bi-pin lamp bases GU5.3
		7004-109-1

* Le signe «§» (paragraphe) indique qu'un corrigendum ou un erratum a été publié.

* A section mark (\$) indicates that a corrigendum or erratum has been issued.

CEI/IEC 61-1 1994	LAMP CAPS CULOTS DE LAMPES	Page 1/2																																																																																																																																														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>BA7</td><td>7004-15-2</td></tr> <tr><td>BA9</td><td>7004-14-7</td></tr> <tr><td>BAX9s</td><td>7004-8-1</td></tr> <tr><td>BAY9s</td><td>7004-9-1</td></tr> <tr><td>B15</td><td>7004-11-5</td></tr> <tr><td>BA15</td><td>7004-11A-8</td></tr> <tr><td>BAU15s</td><td>7004-19-1</td></tr> <tr><td>BAX15d</td><td>7004-18-1</td></tr> <tr><td>BAY15</td><td>7004-11B-7</td></tr> <tr><td>BAZ15d</td><td>7004-11C-2</td></tr> <tr><td>BA15s-3(100°/130°)</td><td>7004-11D-1</td></tr> <tr><td>BA20</td><td>7004-12-7</td></tr> <tr><td>BA21-3(120°)</td><td>7004-13-4</td></tr> <tr><td>B22d</td><td>7004-10-6</td></tr> <tr><td>B22d-3(90°/135°)/25x26</td><td>7004-10A-2</td></tr> <tr><td>BY22d</td><td>7004-17-3</td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td>E5</td><td>7004-25-3</td></tr> <tr><td>E10</td><td>7004-22-6</td></tr> <tr><td>EP10</td><td>7004-30-2</td></tr> <tr><td>EY10</td><td>7004-7-1</td></tr> <tr><td>E11</td><td>7004-6-1</td></tr> <tr><td>E12</td><td>7004-28-1</td></tr> <tr><td>E14</td><td>7004-23-6</td></tr> <tr><td>E17/20</td><td>7004-26-1</td></tr> <tr><td>E26</td><td>7004-21A-1</td></tr> <tr><td>E26d</td><td>7004-29-1</td></tr> <tr><td>E27</td><td>7004-21-8</td></tr> <tr><td>E27/51x39</td><td>7004-27-3</td></tr> <tr><td>E39</td><td>7004-24A-1</td></tr> <tr><td>E40</td><td>7004-24-6</td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td>Fa4</td><td>7004-58-1</td></tr> <tr><td>Fa6</td><td>7004-55-3</td></tr> <tr><td>Fa8</td><td>7004-57-1</td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td>G1.27 & GX1.27</td><td>7004-2-1</td></tr> <tr><td>G2.54 & GX2.54</td><td>7004-3-1</td></tr> <tr><td>G3.17</td><td>7004-4-1</td></tr> <tr><td>G4</td><td>7004-72-3</td></tr> <tr><td>GU4</td><td>7004-108-1</td></tr> <tr><td>GY4</td><td>7004-72A-1</td></tr> <tr><td>GZ4</td><td>7004-67-3</td></tr> <tr><td>G5</td><td>7004-52-5</td></tr> <tr><td>G5.3</td><td>7004-73-2</td></tr> <tr><td>GU5.3</td><td>7004-109-1</td></tr> <tr><td>GX5.3</td><td>7004-73A-1</td></tr> <tr><td>GY5.3</td><td>7004-73B-1</td></tr> <tr><td>G6.35, GX6.35 & GY6.35</td><td>7004-59-4</td></tr> <tr><td>GZ6.35</td><td>7004-59A-3</td></tr> <tr><td>2G7</td><td>7004-02-1</td></tr> <tr><td>2GX7</td><td>7004-103-1</td></tr> <tr><td>GR8</td><td>7004-68-2</td></tr> <tr><td>G9.5</td><td>7004-70-2</td></tr> <tr><td>GX9.5</td><td>7004-70A-1</td></tr> <tr><td>GY9.5 & GZ9.5</td><td>7004-70B-2</td></tr> <tr><td>G10q</td><td>7004-54-3</td></tr> <tr><td>GR10q</td><td>7004-77-1</td></tr> <tr><td>GRX10q</td><td>7004-101-199</td></tr> <tr><td>GX10q</td><td>7004-84-2</td></tr> <tr><td>GY10q</td><td>7004-85-2</td></tr> <tr><td>2G11</td><td>7004-82-1</td></tr> <tr><td>G12</td><td>7004-63-1</td></tr> <tr><td>G13</td><td>7004-51-7</td></tr> <tr><td>2G13</td><td>7004-33-1</td></tr> <tr><td>G16d</td><td>7004-20-1</td></tr> <tr><td>G16t</td><td>7004-100-2</td></tr> <tr><td>GY16</td><td>7004-74-2</td></tr> <tr><td>G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7</td><td>7004-45-3</td></tr> <tr><td>G20</td><td>7004-53-2</td></tr> <tr><td>G22</td><td>7004-75-2</td></tr> </tbody> </table>	BA7	7004-15-2	BA9	7004-14-7	BAX9s	7004-8-1	BAY9s	7004-9-1	B15	7004-11-5	BA15	7004-11A-8	BAU15s	7004-19-1	BAX15d	7004-18-1	BAY15	7004-11B-7	BAZ15d	7004-11C-2	BA15s-3(100°/130°)	7004-11D-1	BA20	7004-12-7	BA21-3(120°)	7004-13-4	B22d	7004-10-6	B22d-3(90°/135°)/25x26	7004-10A-2	BY22d	7004-17-3	 		E5	7004-25-3	E10	7004-22-6	EP10	7004-30-2	EY10	7004-7-1	E11	7004-6-1	E12	7004-28-1	E14	7004-23-6	E17/20	7004-26-1	E26	7004-21A-1	E26d	7004-29-1	E27	7004-21-8	E27/51x39	7004-27-3	E39	7004-24A-1	E40	7004-24-6	 		Fa4	7004-58-1	Fa6	7004-55-3	Fa8	7004-57-1	 		G1.27 & GX1.27	7004-2-1	G2.54 & GX2.54	7004-3-1	G3.17	7004-4-1	G4	7004-72-3	GU4	7004-108-1	GY4	7004-72A-1	GZ4	7004-67-3	G5	7004-52-5	G5.3	7004-73-2	GU5.3	7004-109-1	GX5.3	7004-73A-1	GY5.3	7004-73B-1	G6.35, GX6.35 & GY6.35	7004-59-4	GZ6.35	7004-59A-3	2G7	7004-02-1	2GX7	7004-103-1	GR8	7004-68-2	G9.5	7004-70-2	GX9.5	7004-70A-1	GY9.5 & GZ9.5	7004-70B-2	G10q	7004-54-3	GR10q	7004-77-1	GRX10q	7004-101-199	GX10q	7004-84-2	GY10q	7004-85-2	2G11	7004-82-1	G12	7004-63-1	G13	7004-51-7	2G13	7004-33-1	G16d	7004-20-1	G16t	7004-100-2	GY16	7004-74-2	G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7	7004-45-3	G20	7004-53-2	G22	7004-75-2	
BA7	7004-15-2																																																																																																																																															
BA9	7004-14-7																																																																																																																																															
BAX9s	7004-8-1																																																																																																																																															
BAY9s	7004-9-1																																																																																																																																															
B15	7004-11-5																																																																																																																																															
BA15	7004-11A-8																																																																																																																																															
BAU15s	7004-19-1																																																																																																																																															
BAX15d	7004-18-1																																																																																																																																															
BAY15	7004-11B-7																																																																																																																																															
BAZ15d	7004-11C-2																																																																																																																																															
BA15s-3(100°/130°)	7004-11D-1																																																																																																																																															
BA20	7004-12-7																																																																																																																																															
BA21-3(120°)	7004-13-4																																																																																																																																															
B22d	7004-10-6																																																																																																																																															
B22d-3(90°/135°)/25x26	7004-10A-2																																																																																																																																															
BY22d	7004-17-3																																																																																																																																															
E5	7004-25-3																																																																																																																																															
E10	7004-22-6																																																																																																																																															
EP10	7004-30-2																																																																																																																																															
EY10	7004-7-1																																																																																																																																															
E11	7004-6-1																																																																																																																																															
E12	7004-28-1																																																																																																																																															
E14	7004-23-6																																																																																																																																															
E17/20	7004-26-1																																																																																																																																															
E26	7004-21A-1																																																																																																																																															
E26d	7004-29-1																																																																																																																																															
E27	7004-21-8																																																																																																																																															
E27/51x39	7004-27-3																																																																																																																																															
E39	7004-24A-1																																																																																																																																															
E40	7004-24-6																																																																																																																																															
Fa4	7004-58-1																																																																																																																																															
Fa6	7004-55-3																																																																																																																																															
Fa8	7004-57-1																																																																																																																																															
G1.27 & GX1.27	7004-2-1																																																																																																																																															
G2.54 & GX2.54	7004-3-1																																																																																																																																															
G3.17	7004-4-1																																																																																																																																															
G4	7004-72-3																																																																																																																																															
GU4	7004-108-1																																																																																																																																															
GY4	7004-72A-1																																																																																																																																															
GZ4	7004-67-3																																																																																																																																															
G5	7004-52-5																																																																																																																																															
G5.3	7004-73-2																																																																																																																																															
GU5.3	7004-109-1																																																																																																																																															
GX5.3	7004-73A-1																																																																																																																																															
GY5.3	7004-73B-1																																																																																																																																															
G6.35, GX6.35 & GY6.35	7004-59-4																																																																																																																																															
GZ6.35	7004-59A-3																																																																																																																																															
2G7	7004-02-1																																																																																																																																															
2GX7	7004-103-1																																																																																																																																															
GR8	7004-68-2																																																																																																																																															
G9.5	7004-70-2																																																																																																																																															
GX9.5	7004-70A-1																																																																																																																																															
GY9.5 & GZ9.5	7004-70B-2																																																																																																																																															
G10q	7004-54-3																																																																																																																																															
GR10q	7004-77-1																																																																																																																																															
GRX10q	7004-101-199																																																																																																																																															
GX10q	7004-84-2																																																																																																																																															
GY10q	7004-85-2																																																																																																																																															
2G11	7004-82-1																																																																																																																																															
G12	7004-63-1																																																																																																																																															
G13	7004-51-7																																																																																																																																															
2G13	7004-33-1																																																																																																																																															
G16d	7004-20-1																																																																																																																																															
G16t	7004-100-2																																																																																																																																															
GY16	7004-74-2																																																																																																																																															
G17q-7, GX17q-7 & GY17q-7	7004-45-3																																																																																																																																															
G20	7004-53-2																																																																																																																																															
G22	7004-75-2																																																																																																																																															

CEI/IEC 61-1 1994	LAMP CAPS CULOTS DE LAMPES	Page 2/2																																																																																																																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>G23</td><td>7004-69-1</td></tr> <tr><td>GX23</td><td>7004-86-1</td></tr> <tr><td>G24d, GY24d & G24q</td><td>7004-78-1</td></tr> <tr><td>G32d, G32q, GX32d & GY32d</td><td>7004-87-2</td></tr> <tr><td>G38</td><td>7004-76-1</td></tr> <tr><td>GX38q</td><td>7004-65-1</td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td>P11.5d</td><td>7004-79-1</td></tr> <tr><td>PG12 & PGX12</td><td>7004-64-2</td></tr> <tr><td>P13.5s</td><td>7004-40-2</td></tr> <tr><td>PX13.5s</td><td>7004-35-2</td></tr> <tr><td>P14.5s</td><td>7004-46-2</td></tr> <tr><td>P18s</td><td>7004-38-3</td></tr> <tr><td>P20d</td><td>7004-31-1</td></tr> <tr><td>P22d</td><td>7004-32-1</td></tr> <tr><td>PG22-6.35</td><td>7004-48-1</td></tr> <tr><td>PK22s</td><td>7004-47-3</td></tr> <tr><td>PKX22s</td><td>7004-37-2</td></tr> <tr><td>P26s</td><td>7004-36-1</td></tr> <tr><td>PX26d</td><td>7004-5-1</td></tr> <tr><td>P28s</td><td>7004-42-7</td></tr> <tr><td>P29t</td><td>7004-66-1</td></tr> <tr><td>P30s-10.3</td><td>7004-44-3</td></tr> <tr><td>P36</td><td>7004-49-3</td></tr> <tr><td>P38s</td><td>7004-41-2</td></tr> <tr><td>P40s</td><td>7004-43-5</td></tr> <tr><td>P43t-38</td><td>7004-39-5</td></tr> <tr><td>PX43t</td><td>7004-34-2</td></tr> <tr><td>PY43d</td><td>7004-88-2</td></tr> <tr><td>PZ43t</td><td>7004-89-2</td></tr> <tr><td>P45t-41</td><td>7004-95-4</td></tr> <tr><td>P46s</td><td>7004-41A-2</td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td>R7s</td><td>7004-92-2</td></tr> <tr><td>RX7s</td><td>7004-92A-3</td></tr> <tr><td>R17d</td><td>7004-56-2</td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td>SX4s/4</td><td>7004-97-1</td></tr> <tr><td>SY4s/7</td><td>7004-97A-1</td></tr> <tr><td>S5.7s</td><td>7004-62-1</td></tr> <tr><td>SX6s</td><td>7004-61-1</td></tr> <tr><td>SV7</td><td>7004-80-7</td></tr> <tr><td>SV8.5</td><td>7004-81-4</td></tr> <tr><td>S15s & S19s</td><td>7004-60-2</td></tr> <tr><td>SK15s</td><td>7004-83-1</td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td>W2x4.6d</td><td>7004-94-2</td></tr> <tr><td>W2.1x9.5d</td><td>7004-91-3</td></tr> <tr><td>W3x16d</td><td>7004-105-1</td></tr> <tr><td>W3x16q</td><td>7004-106-1</td></tr> <tr><td>W3.3x10.4d</td><td>7004-96-1</td></tr> <tr><td>WP4x9d</td><td>7004-93-1</td></tr> <tr><td>W10.6x8.5d</td><td>7004-90-2</td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> <tr><td>X511</td><td>7004-99-2</td></tr> <tr><td> </td><td></td></tr> </tbody> </table>	G23	7004-69-1	GX23	7004-86-1	G24d, GY24d & G24q	7004-78-1	G32d, G32q, GX32d & GY32d	7004-87-2	G38	7004-76-1	GX38q	7004-65-1	 		P11.5d	7004-79-1	PG12 & PGX12	7004-64-2	P13.5s	7004-40-2	PX13.5s	7004-35-2	P14.5s	7004-46-2	P18s	7004-38-3	P20d	7004-31-1	P22d	7004-32-1	PG22-6.35	7004-48-1	PK22s	7004-47-3	PKX22s	7004-37-2	P26s	7004-36-1	PX26d	7004-5-1	P28s	7004-42-7	P29t	7004-66-1	P30s-10.3	7004-44-3	P36	7004-49-3	P38s	7004-41-2	P40s	7004-43-5	P43t-38	7004-39-5	PX43t	7004-34-2	PY43d	7004-88-2	PZ43t	7004-89-2	P45t-41	7004-95-4	P46s	7004-41A-2	 		R7s	7004-92-2	RX7s	7004-92A-3	R17d	7004-56-2	 		SX4s/4	7004-97-1	SY4s/7	7004-97A-1	S5.7s	7004-62-1	SX6s	7004-61-1	SV7	7004-80-7	SV8.5	7004-81-4	S15s & S19s	7004-60-2	SK15s	7004-83-1	 		W2x4.6d	7004-94-2	W2.1x9.5d	7004-91-3	W3x16d	7004-105-1	W3x16q	7004-106-1	W3.3x10.4d	7004-96-1	WP4x9d	7004-93-1	W10.6x8.5d	7004-90-2	 		X511	7004-99-2	 		
G23	7004-69-1																																																																																																																	
GX23	7004-86-1																																																																																																																	
G24d, GY24d & G24q	7004-78-1																																																																																																																	
G32d, G32q, GX32d & GY32d	7004-87-2																																																																																																																	
G38	7004-76-1																																																																																																																	
GX38q	7004-65-1																																																																																																																	
P11.5d	7004-79-1																																																																																																																	
PG12 & PGX12	7004-64-2																																																																																																																	
P13.5s	7004-40-2																																																																																																																	
PX13.5s	7004-35-2																																																																																																																	
P14.5s	7004-46-2																																																																																																																	
P18s	7004-38-3																																																																																																																	
P20d	7004-31-1																																																																																																																	
P22d	7004-32-1																																																																																																																	
PG22-6.35	7004-48-1																																																																																																																	
PK22s	7004-47-3																																																																																																																	
PKX22s	7004-37-2																																																																																																																	
P26s	7004-36-1																																																																																																																	
PX26d	7004-5-1																																																																																																																	
P28s	7004-42-7																																																																																																																	
P29t	7004-66-1																																																																																																																	
P30s-10.3	7004-44-3																																																																																																																	
P36	7004-49-3																																																																																																																	
P38s	7004-41-2																																																																																																																	
P40s	7004-43-5																																																																																																																	
P43t-38	7004-39-5																																																																																																																	
PX43t	7004-34-2																																																																																																																	
PY43d	7004-88-2																																																																																																																	
PZ43t	7004-89-2																																																																																																																	
P45t-41	7004-95-4																																																																																																																	
P46s	7004-41A-2																																																																																																																	
R7s	7004-92-2																																																																																																																	
RX7s	7004-92A-3																																																																																																																	
R17d	7004-56-2																																																																																																																	
SX4s/4	7004-97-1																																																																																																																	
SY4s/7	7004-97A-1																																																																																																																	
S5.7s	7004-62-1																																																																																																																	
SX6s	7004-61-1																																																																																																																	
SV7	7004-80-7																																																																																																																	
SV8.5	7004-81-4																																																																																																																	
S15s & S19s	7004-60-2																																																																																																																	
SK15s	7004-83-1																																																																																																																	
W2x4.6d	7004-94-2																																																																																																																	
W2.1x9.5d	7004-91-3																																																																																																																	
W3x16d	7004-105-1																																																																																																																	
W3x16q	7004-106-1																																																																																																																	
W3.3x10.4d	7004-96-1																																																																																																																	
WP4x9d	7004-93-1																																																																																																																	
W10.6x8.5d	7004-90-2																																																																																																																	
X511	7004-99-2																																																																																																																	

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 60061-1:1999/A1:1999
 Flashcube/Cube Flash 7004-71-3
 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/954de5fb6-435c-aaf0-
 Magicube Type X 7004-98-1
 6e3713003815/sist-en-60061-1-1999-a1-1999